



Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 47-dijelni, broj dijelova: 47



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630028 47
GTIN	4000896215188
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Prednost:

Smartcase s funkcijom postavljanja.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, 6-kutni: 9 kom. vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, 6-kutni: 13 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Bit oštrica za Phillips C 6,3: 2 kom. vel. 1; 2

Bit oštrica za Pozidriv C 6,3: 2 kom. vel. 1; 2

Bit oštrica za vijak s prorezom C 6,3: 3 kom. vel. 4; 6; 8

Bit šesterokutne oštrice C 6,3: 5 kom. vel. 2; 3; 4; 5; 6

BITOVI za Torx® C 6,3: 5 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojnik od 1/4 cola za nastavke: Četverokutni bit 1/4 cola - šesterokutno pomagalo 1/4 cola

Produžetak od 1/4 cola: 1 kom. vel. 101,5 mm

Produžetak od 1/2 cola: 2 kom. vel. 123; 248 mm

Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom.
 Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632060
 Račna od 1/2 cola: Jedan kom. br. 640480
 Pohrana u: Plastična kutija s postoljem
 Visina: 65 mm
 Izlazni Četverokut: 1/4 col
 Izlazni Četverokut: 1/2 col
 Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5-27 mm
 Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 2-6 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5-27 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Broj dijelova	47
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Kombinirani odvijač Phillips/ravni
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	2-6 mm
Duljina	355 mm
širina	235 mm
Visina	65 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

	163-568L
	165-L