

**Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953751 30
GTIN	4062406157265
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953751: 1 kom.

HOLEX 12-kutni nastavak br. 642120 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.

6-kutni nastavak za odvijač HOLEX br. 643220 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

HOLEX račna, prespojiva, br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.

HOLEX produžetak br. 641020 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.

HOLEX t ručica br. 641320 vel. 295: 1 kom.

HOLEX Kardanski zglob br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Težina	4,046 kg

Dubina	500 mm
Broj alata	30
Širina u G	8
širina	200 mm
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Izlazni Četverokut	1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643220 6
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm	642120 14
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642120 27
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640190 1/2
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643220 8
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641020 255
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641020 130
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 8 mm	642120 8
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642120 18
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642120 24
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642120 10
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm	642120 15
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641620 1/2
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642120 22
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642120 13
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643220 5

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953751	952001 953751
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641020 75
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642120 19
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 11 mm	642120 11
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 12 mm	642120 12
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642120 30
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643220 4
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem	640220
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642120 17
Poprečna ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641320 295
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643220 12
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642120 21
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643220 14
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642120 16
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 32 mm	642120 32
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643220 10