

Garant**CNC transportna kolica s PU kotačićima, korisna širina: 627mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970041 627
GTIN	4062406162702
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranim u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (DxŠxD 150x452x30 mm).

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i PU kotačima.

Lakiranje:

Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

Korisna širina	627 mm
širina	675 mm

maksimalna nosivost	400 kg
Materijal kotača	PU
Dubina	800 mm
Ø kotača	160 mm
Broj nosivih vodilica (po stranici)	2
Visina	1200 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj nosač alata (po stranici)	4
Dubina osnovne površine	800 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Širina osnovne površine	675 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata 0	970130 0
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK80	970130 HSK80
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK100	970130 HSK100
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI30	970130 VDI30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK30	970130 SK30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK50	970130 HSK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK40	970130 SK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40	970130 HSK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI20	970130 VDI20
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI40	970130 VDI40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C5	970130 C5

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK50	970130 SK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C4	970130 C4
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C8	970130 C8
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK63	970130 HSK63
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 627 mm	970110 627
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C6	970130 C6