

Garant**CNC transportna kolica s kotačićima od pune gume, korisna širina: 627mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970046 627
GTIN	4062406163129
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranim u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (Ø 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (DxŠxD 150x452x30 mm).

Dio isporuke:

Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i kotačima od pune gume.

Lakiranje:

Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br. 970110, GARANT Tool-UNIT pod br. 971000. Odgovarajući nosači alata pod br. 970125 odn. br. 970130.

Tehnički opis

Visina	1200 mm
Korisna širina	627 mm

maksimalna nosivost	400 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	800 mm
Broj nosivih vodilica (po stranici)	2
Širina osnovne površine	675 mm
širina	675 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Dubina osnovne površine	800 mm
Materijal kotača	Puna guma
Ø kotača	160 mm
Broj nosač alata (po stranici)	4
Debljina materijala	0,9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC transportna kolica

Pribor

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK63	970130 HSK63
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C6	970130 C6
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK40	970130 SK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C8	970130 C8
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI20	970130 VDI20
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK100	970130 HSK100
Vodilica nosača za alat Tool-UNIT širina 627 mm	970110 627
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata 0	970130 0
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI30	970130 VDI30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK30	970130 SK30
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C4	970130 C4

Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata VDI40	970130 VDI40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK80	970130 HSK80
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK40	970130 HSK40
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata HSK50	970130 HSK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata SK50	970130 SK50
Nosač alata s prihvatima alata za prihvate alata C5	970130 C5