

Garant GRIDLINE

**ESD vodilica s 4 utičnice 250V, prikladno za tip: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972202 1000
GTIN	4062406167608
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima **modularne konstrukcije**. Svi energetskelementi posjeduju **kabel i utikač**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.

Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

**Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):**

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,  
Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

**Opis:****Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonficioniran kabel:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

**Odgovara:**

Potporni stupovi br. 972080. Montaža **umetanjem**.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

**Napomena:**

- **Svi plastični dijelovi (npr. pokrivne kapice) nisu ESD provodljivi.**
- **Prvi priključak te priključivanje utičnica i utikača vrše isključivo ovlaštteni električari!**

- **Informacije o tehničkim podacima industrijskog utičnog sustava potražite u odjeljku eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) pod odgovarajućim brojem artikla.**

## Tehnički opis

Ugradbena visina	160 mm
širina	920 mm
prikladno za tipove	1000
Jedinica podjele	8E
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Broj utičnica tipa F	4
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Tip utičnice	F
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Strujni modul

## Pribor

ESD modul za struju i medije tip modula DE250V/2	972220 DE250V/2
--	-----------------