

Garant GRIDLINE

**Ormar za CNC alat u kompletu s ladicama, 26×24G, visina mm / broj ladicica:  
1275/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Trostrani uzdignuti rub i **prostirka od rebraste gume**. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladicica sprječava istodobno otvaranje više ladicica.

Ladica **od 50 mm nosivosti od 75 kg**. Ladica **od 75 mm nosivosti od 200 kg**. Ladica **50 mm s nosivosti od 75 kg**. Ladica **od 75 mm s nosivosti od 200 kg**.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladicica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. **Korpus ladicica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje, RAL 7035.**

**Napomena:**

**Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.**

**Tehnički opis**

Korisna dubina ladica	600 mm
širina	750 mm

Korisna dubina ladica u G	24
Korisna širina ladica u G	26
Korisna visina	1150 mm
Dubina	700 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna širina ladica	650 mm
Težina	150 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	CNC ormar za alat

## Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931165 200
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931165 300
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931163 50
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931155 1250
Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane dimenzija u G 30X28	951970 30X28
Ploča za odlaganje od rebraste gume dimenzija u G 30X28	951975 30X28