

Garant GRIDLINE

ESD montažna kolica s ladicama pokretna, 26×24G, visina mm / broj ladica: 685/4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Kolica za montažu u izvedbi 30×28G s po 2 **provodljiva** fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, zakretni kotačići mogu se blokirati. S 4-stranim rubom protiv kotrljanja. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Potpuno s ladicama 26×24G. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 100, 100, 150

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom**.

Napomena:

- Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
- Uzemljenje putem kotača.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	26
Korisna visina	400 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna dubina ladica	600 mm
širina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	24
ComfortClose	ne
Korisna širina ladica	650 mm
Visina	685 mm
s trakom na odmatanje	da
Korisna površina ladice u G	26×24
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
ESD-oprema	da
Dubina	700 mm
Broj ladica	4
Bez ostavljanja tragova	da
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Težina	102 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	mobilan
Izvedba	s ladicama
Korisna površina za ladice	400 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD

Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------