

**Garnitura paralelnih kladica, duljina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366704 150
GTIN	4045197761217
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Tolerancija visine i uparivanja 0,01 mm. Spremljeno u drvenoj kutiji (kao na slici). Tvrdoća: 60 HRC.

**Fino brušeno u parovima.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

**Sadržaj:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Napomena:**

Vel. 125 – 200: 1 mm uzlazno; može dosegnuti sve dimenzije osim 9 mm.  
Rezervni držač potražite na popisu rezervnih dijelova.

**Tehnički opis**

Broj letvica	24 par
Duljina	150 mm
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

**Pribor**

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X11 mm	366716 8X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X36 mm	366716 8X36
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X21 mm	366716 8X21
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X15 mm	366716 12X15
Zamjenska drvena kutija za paralelne kladice tip S2	366754 S2
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X35 mm	366716 12X35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X40 mm	366716 12X40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X26 mm	366716 8X26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X37 mm	366716 14X37
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X32 mm	366716 14X32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X16 mm	366716 8X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X38 mm	366716 10X38
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X20 mm	366716 12X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X23 mm	366716 10X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X22 mm	366716 14X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X31 mm	366716 8X31

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X33 mm	366716 10X33
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X30 mm	366716 12X30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X18 mm	366716 10X18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X13 mm	366716 10X13
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X42 mm	366716 14X42
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X25 mm	366716 12X25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X27 mm	366716 14X27
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X17 mm	366716 14X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X28 mm	366716 10X28