

**Garnitura paralelnih kladica, duljina: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366704 100
GTIN	4045197750891
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Tolerancija visine i uparivanja 0,01 mm. Spremljeno u drvenoj kutiji (kao na slici). Tvrdoća: 60 HRC.

Fino brušeno u parovima.**Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm uzlazno; može dosegnuti sve dimenzije osim 9 mm.
Rezervni držač potražite na popisu rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Broj letvica	20 par
Duljina	100 mm
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X7 mm	366706 4X7
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 6X14 mm	366706 6X14
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X11 mm	366706 3X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X20 mm	366706 2X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X8 mm	366706 5X8
Zamjenska drvena kutija za paralelne kladice tip S1	366754 S1
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X6 mm	366706 3X6
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X16 mm	366706 3X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X15 mm	366706 2X15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X17 mm	366706 4X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X10 mm	366706 2X10
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X21 mm	366706 3X21
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X12 mm	366706 4X12
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X5 mm	366706 2X5
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X22 mm	366706 4X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X23 mm	366706 5X23

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel.
100 širina × visina 5X13 mm

366706 5X13

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel.
100 širina × visina 5X18 mm

366706 5X18

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel.
100 širina × visina 6X24 mm

366706 6X24

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel.
100 širina × visina 6X19 mm

366706 6X19

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel.
100 širina × visina 6X9 mm

366706 6X9