



Garnitura držača za rovašenje, vel. drške/veličina pločice: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290025 12
GTIN	4030741656767
Razred artikla	29H

Opis

Sadržaj:

po 1 kom. držača za rovašenje br. 290000 i br. 290010: vel. 12
 2 kom. nazubljenih kotačića br. 290161: vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 po 1 kom. nazubljenih kotačića br. 290176 i br. 290181: vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 1 kom. nazubljeni kotačić br. 290161: vel. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Tehnički opis

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2×BR
za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°

za profil nazubljenog kotačića	RBR 2×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° BL/BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljanje

Pribor

Držać za rovašenjedesni veličina drške 10 mm	290000 10
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Držać za rovašenjedesni veličina drške 12 mm	290000 12
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Držać za rovašenjeuniverzalni veličina drške 10 mm	290010 10
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Držać za rovašenjeuniverzalni veličina drške 12 mm	290010 12
Držać za rovašenjelijevi veličina drške 10 mm	290001 10
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6