




## Garnitura držača za rovašenje, vel. drške/veličina pločice: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290025 20
GTIN	4030741656859
Razred artikla	29H

### Opis

#### Sadržaj:

po 1 kom. držača za rovašenje br. 290000 i br. 290010: vel. 20  
 3 kom. nazubljenih kotačića br. 290161: vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5  
 po 1 kom. nazubljenih kotačića br. 290176 i br. 290181: vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

### Tehnički opis

Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2×BR
za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°
za profil nazubljenog kotačića	RBR 2×BL

za profil nazubljenog kotačića	RGE30° BL/BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

## Pribor

Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Držać za rovašenje univerzalni veličina drške 20 mm	290010 20
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Nazubljeni kotačić PM Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8