

**HOLEX****Produžetak za glodaču glavu kratki, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301105 40
GTIN	4045197778468
Razred artikla	32B

**Opis****Izvedba:**

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

**Upotreba:**

Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

**Dio isporuke:**

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840.

Rezervni vijak br. 301107.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	45 mm
Vanjski Ø D	89 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
A	27 mm
Standard	DIN 6357

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Produžetak

## Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301107 16
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301107 32
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301107 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301109 22
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301109 27
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301107 22
Specijalni ključ za trn Ø 60 mm	309840 60
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301109 32
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Specijalni ključ za trn Ø 13 mm	309840 13
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301107 27
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301109 40
Sigurnosni vijak za produžetak za duljinu trna L 45 mm	301111 45
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301109 16