

HOLEX**Produžetak za glodaču glavu kratki, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301105 16
GTIN	4045197778420
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

Upotreba:

Za fleksibilno produživanje prihvaća za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

Dio isporuke:

Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Rezervni vijak br. 301107.

Tehnički opis

Ukupna duljina	45 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Vanjski Ø D	38 mm
A	17 mm
Standard	DIN 6357

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Produžetak

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301109 32
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Specijalni ključ za trn Ø 60 mm	309840 60
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301109 27
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301107 16
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301107 40
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301107 22
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301109 16
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301107 27
Pritezni vijak za produžetak 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301107 32
Specijalni ključ za trn Ø 13 mm	309840 13
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301109 22
Pritezni vijak za produžetak 2 x 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301109 40
Sigurnosni vijak za produžetak za duljinu trna L 45 mm	301111 45
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32