



## Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 24-dijelni, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634316 12
GTIN	4018754260447
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni dijelovi** prema **DIN 3122 / 3123**; **nastavci za nasadne ključeve** prema **DIN 3124**. Unutarnji / vanjski četverokut prema **DIN 3120**. S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 637000.

#### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12, za svjeće i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M12.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

#### Dio isporuke:

Nasadni ključevi 12-kutni, odnosno 6-kutni: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadni ključevi za svjeće: 1 kom. br. 637310 vel. 16

Šesterokutni nastavci: 7 kom. br. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700

Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohrana u: ABS plastična kutija

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	6-kutni odvijač

Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-10 mm
Broj dijelova	24
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	413 mm
širina	230 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 6 mm	637600 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 3 mm	637600 3
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 7 mm	637600 7
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 8 mm	637600 8
Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola širina ključa 16 mm	637310 16
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636200 3/8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 4 mm	637600 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 10 mm	637600 10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 5 mm	637600 5

T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm	635700 165
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75