



Naprava za prednamještanje, Tip: VG1/US



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

- Zaslون osjetljiv na dodir od 15 cola, intuitivno i jednostavno upravljanje s pomoću simbola.
- S uređajem za kalibriranje na osnovnom prihvatu.
- Mogućnosti odlaganja.
- Brzo podešavanja obje osi (X/Z) pojedinačno odn. istovremeno.
- Fino podešavanje obje osi (X/Z).
- Vreteno s indeksiranjem 4×90° i kočnicom vretena.

Upotreba:

Za mjerenje i predpodešavanje alata na stroju / proizvodnoj stanici.

Dio isporuke:

Uključujući kalibar na osnovnim prihvata, tipkovnica, izmjenjive pločice, čistač reznih oštrica na osnovnim usadnicima, mjerni softver na glavnim stranim jezicima.

Dodatni pribor:

- Donji ugradbeni ormar br. 354767.
- Redukcije br. 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Pisač naljepnica br. 085505 vel. LW450 (DYMO).
- Naljepnice br. 085565.

Napomena:

Slika može odstupati od originala.

Osnovni prihvati: SK50

Brzo podešavanje: elektromagnetsko

Mjerni postupak: obrada slike 15 cola zaslon osjetljiv na dodir

Upravljačka jedinica: PS-mjerna elektronika

Mjerno područje X: 400 mm

Mjerno područje Z: 500 mm

Tehnički opis

širina baze	860 mm
Upravljačka jedinica	PS-mjerna elektronika
Dubina	590 mm
Osnovni prihvati	SK50
Mjerno područje Z	500 mm
Brzo podešavanje	elektromagnetsko
Mjerni postupak	obrada slike 15 cola zaslon osjetljiv na dodir
Opterećenje vretena	100 kg
Mjerno područje X	400 mm
Težina	150 kg
Visina	1060 mm
Ukupna širina	1500 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

Pribor

Redukcija SK50 / HSK SK osnovni prihvati / HSK redukcija 50/H50	354776 50/H50
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V30	354774 50/V30
Garnitura etiketa s adresom, bijela Širina etikete × visina etikete 28X89 mm	085565 28X89
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V20	354774 50/V20

Čistač reznih oštrica / plastelin za pozicioniranje	354788
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V25	354774 50/V25
Redukcija SK50 / HSK SK osnovni prihvati / HSK redukcija 50/H100	354776 50/H100
Redukcija SK50 / PSC63 SK osnovni prihvati / PSC redukcija 50/C63	354778 50/C63
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V16	354774 50/V16
Redukcija SK50 / HSK SK osnovni prihvati / HSK redukcija 50/H63	354776 50/H63
Redukcija SK50 / SK SK osnovni prihvati / SK redukcija 50/30	354772 50/30
Uređaj za ispitivanje cilindričnosti	354785
Redukcija SK50 / HSK SK osnovni prihvati / HSK redukcija 50/H40	354776 50/H40
Garnitura etiketa s adresom, bijela Širina etikete x visina etikete 36X89 mm	085565 36X89
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V50	354774 50/V50
Redukcija SK50 / SK SK osnovni prihvati / SK redukcija 50/40	354772 50/40
Pisač etiketa LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Redukcija SK50 / VDI SK osnovni prihvati / VDI redukcija 50/V40	354774 50/V40
Ormar za VG1 br. 354760	354765
Specijalno sredstvo za čišćenje zaslona, Flatscreen Cleaner	083026
Omot za zaštitu od prašine, dvodjelni Tip 1	354789 1