



## Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 33 dijelni metrički/ colni



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630661
GTIN	4018754260645
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

#### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M1,6 – M8.

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem do 3/8 cola (američke dimenzije u colima).

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, <BR/>kromiran preko nikla.

#### Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 15 kom. br. 631000

vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. br. 631100

vel. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

Poprečna ručka: 1 kom br. 633000 vel. 116

Ručka odvijača: 1 kom br. 632800 vel. 150

Produžeci: 2 kom. br. 632400

vel. 50; 150

Produžetak fleksibilan: 1 kom br. 632500 vel. 150

Zglobna drška: 1 kom.

Kardanski zglob: 1kom. br. 633500 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632000 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 57 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 3,2-14 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 3/16-9/16 col

## Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički / colni
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	3,2-14 mm
Broj dijelova	33
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	3/16-9/16 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Profil progona	6-kutni odvijač
Duljina	322 mm
širina	135 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631000 4,5
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 7 mm	631000 7
Produžetak, 1/4 cola fleksibilno ukupna duljina 150 mm	632500 150
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633500 1/4
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 6 mm	631000 6
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 3,5 mm	631000 3,5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632400 150
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 8 mm	631000 8
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 10 mm	631000 10
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 13 mm	631000 13
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631000 5,5
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina mm	633000

6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 9 mm	631000 9
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 12 mm	631000 12
Račna dvosmjerna, 1/4 cola tip	632000
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina mm	632800
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 4 mm	631000 4
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632400 50
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 11 mm	631000 11
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 14 mm	631000 14
6-kutni nastavci, 1/4 cola širina ključa 5 mm	631000 5