



Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 33-dijelni metrički/ colni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634711
GTIN	4018754260430
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarjni / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M4 – M14, za vijke/matice s navojem do 9/16 cola (američke mjere u colima).

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 16 kom. br. 637000

vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 12 kom. br. 637100 vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700

Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 57 mm

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 7-22 mm

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 1/4-7/8 col

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	7-22 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	1/4-7/8 col
Dimenzije širine ključa	metrički / colni
Izlazni Četverokut	3/8 col
Broj dijelova	33
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Duljina	413 mm
širina	230 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 18 mm	637000 18
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 3/8 col	637100 3/8
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 7/16 col	637100 7/16
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 13 mm	637000 13
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 11/32 col	637100 11/32
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 9/16 col	637100 9/16
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 5/16 col	637100 5/16
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 9 mm	637000 9
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 15 mm	637000 15
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636200 3/8
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm	635700 165
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 20 mm	637000 20
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 7 mm	637000 7
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75

12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 11 mm	637000 11
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 17 mm	637000 17
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 3/4 col	637100 3/4
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 5/8 col	637100 5/8
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 19 mm	637000 19
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 16 mm	637000 16
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 12 mm	637000 12
Račna dvosmjerna, 3/8 cola tip	635000
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 14 mm	637000 14
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 1/2 col	637100 1/2
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 10 mm	637000 10
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 21 mm	637000 21
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 22 mm	637000 22
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 1/4 col	637100 1/4
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 11/16 col	637100 11/16
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 8 mm	637000 8