



Asortiman bitova, nehrđajući čelik „Stainless“ 30-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675796
GTIN	4013288115126
Razred artikla	63H

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675490 1 kom. vel. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675492 2 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 1 kom. vel. 3/25

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675494 po 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675496 2 kom. vel. TX10; 2 kom. vel. TX15; 3 kom. vel. TX20; 3 kom. vel. TX25; 2 kom. vel. TX30; 1 kom. vel. TX40

1 adapter „Rapidaptor Stainless“: 1 kom br. 675020 vel. 6,3S

Tehnički opis

Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni odvijač

Oznaka proizvođača	Bit-Check 30 Stainless 1
Duljina nastavka	25 mm
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Broj dijelova	30
Kodiranje boje	da
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675492 3/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675492 2/25
Phillips bit 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675490 3/25
Adapter s magnetom / brzim spajanjem 6-kutna drška 6,3S	675020 6,3S
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Hex-plus od plemenitog čelika „Stainless“ 6-kut 3 mm	675494 3
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX10	675496 TX10
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX25	675496 TX25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Hex-plus od plemenitog čelika „Stainless“ 6-kut 4 mm	675494 4
Phillips bit 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675490 2/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Hex-plus od plemenitog čelika „Stainless“ 6-kut 5 mm	675494 5
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX15	675496 TX15
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675492 1/25

Phillips bit 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675490 1/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX40	675496 TX40
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX30	675496 TX30
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Hex-plus od plemenitog čelika „Stainless“ 6-kut 2,5 mm	675494 2,5
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3plemeniti čelik „Stainless“ Torx® profil TX20	675496 TX20