

**Garant****Garnitura paralelnih kladica, duljina: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366702 100
GTIN	4045197799166
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Tolerancija uparivanja  $\leq 0,004\text{mm}$ , tolerancija širine/visine  $\leq 0,007\text{mm}$ , izrazita ravnost i okomitost. Podloge se čuvaju u posebnom plastičnom stalku.

Tvrdoća: 60 HRC.

**Fino brušeno u parovima.****Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

**Sadržaj:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Napomena:**

Vel. 125 – 200: 1 mm naviše; sve su dimenzije dostupne osim 9 mm.<br>Za rezervni stalak vidi popis rezervnih dijelova.

**Tehnički opis**

Duljina	100 mm
---------	--------

Broj letvica	20 par
Opis oblika	paralelno
Opis oblika	pravokutno
Opis oblika	ravno
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

## Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X16 mm	366706 3X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X13 mm	366706 5X13
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X8 mm	366706 5X8
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 6X19 mm	366706 6X19
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X6 mm	366706 3X6
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 6X9 mm	366706 6X9
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X21 mm	366706 3X21
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X15 mm	366706 2X15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X7 mm	366706 4X7
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X20 mm	366706 2X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 6X24 mm	366706 6X24
Plastični stalak za paralelne kladice tip 100	366701 100
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X5 mm	366706 2X5

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X17 mm	366706 4X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X18 mm	366706 5X18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 2X10 mm	366706 2X10
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 3X11 mm	366706 3X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 5X23 mm	366706 5X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X12 mm	366706 4X12
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 4X22 mm	366706 4X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 100 širina×visina 6X14 mm	366706 6X14