


Garant**Garnitura paralelnih kladica, duljina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366702 150
GTIN	4045197799289
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Tolerancija uparivanja $\leq 0,004\text{mm}$, tolerancija širine/visine $\leq 0,007\text{mm}$, izrazita ravnost i okomitost. Podloge se čuvaju u posebnom plastičnom stalku. Tvrdoća: 60 HRC.

Fino brušeno u parovima.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm naviše; sve su dimenzije dostupne osim 9 mm.
 Za rezervni stalak vidi popis rezervnih dijelova. 1 mm i više (osim 9 mm), inače sve mjere dostupne.

Tehnički opis

Broj letvica	24 par
Duljina	150 mm

Opis oblika	paralelno
Opis oblika	pravokutno
Opis oblika	ravno
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X22 mm	366716 14X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X20 mm	366716 12X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X16 mm	366716 8X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X17 mm	366716 14X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X21 mm	366716 8X21
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X26 mm	366716 8X26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X31 mm	366716 8X31
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X23 mm	366716 10X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X33 mm	366716 10X33
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X15 mm	366716 12X15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X40 mm	366716 12X40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X28 mm	366716 10X28
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X37 mm	366716 14X37

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X27 mm	366716 14X27
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X36 mm	366716 8X36
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X25 mm	366716 12X25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X13 mm	366716 10X13
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X35 mm	366716 12X35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X18 mm	366716 10X18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X32 mm	366716 14X32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 14X42 mm	366716 14X42
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 8X11 mm	366716 8X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 12X30 mm	366716 12X30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 150 širina×visina 10X38 mm	366716 10X38
Plastični stalak za paralelne kladice tip 125-200	366701 125-200