



MultiMaster AMM 500 Plus Top Aku-jedinica, Tip: 71292261



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

Snažni MultiTool za brzi rad (za nadogradnje i obnove) s više od 30 dijelova dodatka za piljenje drva i metala, brušenje, rezanje pločica i još mnogo toga.

Dio isporuke:

Uklj. 1x brzi punjač ALG 80, 2x paketa litij-ionskih baterija (18 V / 3 Ah). 1 garnitura alatnog kovčega "Akku" s punjačem, 1 brusnom pločom, po 3 brusna lista (zrno 60, 80, 120, 180), čvrsta lopatica, 1 HSS segmentni list pile, 1 E-Cut Long-Life list pile (65 mm), 1 E-Cut univerzani list pile (44 mm).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače naći ćete pod br. 073834 – 073845.

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Oznaka proizvođača: AFMM 18 QSL

Kapacitet baterije: 3 Ah
 Napon baterije: 18 V
 Prihvat za alat: StarlockPlus, Starlock
 Broj vibracija: 11000 - 18500 min⁻¹
 Kut vibracije: 3,4 stupanj

Tehnički opis

Dimenzije brusne ploče od kutova	80 mm
Oznaka proizvođača	AFMM 18 QSL
Kapacitet baterije	3 Ah
Težina	1,8 kg
Napon baterije	18 V
Broj vibracija	11000 - 18500 min ⁻¹
Prihvat za alat	StarlockPlus, Starlock
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Kut vibracije	3,4 stupanj
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Vrsta proizvoda	Oscilatori

Pribor

Uređaj za punjenje baterija Tip FE30	073845 FE30
Uređaj za punjenje baterija Tip FE50	073845 FE50
Li-lonska baterija Tip baterije, napon baterije FE18 V	073836 FE18
Uređaj za punjenje baterija Tip FE80	073845 FE80
Li-lonska baterija Tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18