


**Garant****Garnitura paralelnih kladica, duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366702 200
GTIN	4045197799302
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Tolerancija uparivanja  $\leq 0,004\text{mm}$ , tolerancija širine/visine  $\leq 0,007\text{mm}$ , izrazita ravnost i okomitost. Podloge se čuvaju u posebnom plastičnom stalku. Tvrdoća: 60 HRC.

**Fino brušeno u parovima.**

**Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

**Sadržaj:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Napomena:**

Vel. 125 – 200: 1 mm naviše; sve su dimenzije dostupne osim 9 mm. <br> Za rezervni stalak vidi popis rezervnih dijelova. 1 mm i više (osim 9 mm), inače sve mjere dostupne.

**Tehnički opis**

Duljina	200 mm
Broj letvica	24 par

Opis oblika	paralelno
Opis oblika	pravokutno
Opis oblika	ravno
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

## Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 14X27 mm	366726 14X27
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 12X40 mm	366726 12X40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 12X35 mm	366726 12X35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 8X31 mm	366726 8X31
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 8X11 mm	366726 8X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 12X15 mm	366726 12X15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 10X33 mm	366726 10X33
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 10X38 mm	366726 10X38
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 8X26 mm	366726 8X26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 10X13 mm	366726 10X13
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 8X16 mm	366726 8X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 10X23 mm	366726 10X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širina×visina 8X21 mm	366726 8X21

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 14X22 mm	366726 14X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 14X32 mm	366726 14X32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 10X18 mm	366726 10X18
Plastični stalak za paralelne kladice tip 125-200	366701 125-200
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 10X28 mm	366726 10X28
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 12X25 mm	366726 12X25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 8X36 mm	366726 8X36
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 14X42 mm	366726 14X42
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 14X37 mm	366726 14X37
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 12X20 mm	366726 12X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 14X17 mm	366726 14X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 vel. 200 širinaxvisina 12X30 mm	366726 12X30