

3M**Garnitura za zaštitu dišnih puteva s ventilom Jupiter™****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097280
GTIN	4054596068940
Razred artikla	04G

Opis**Izvedba:**

Sustav za zaštitu dišnih putova bez ograničenja vremena nošenja. Jupiter™ sustav respiratora jamči dovod čistog zraka za disanje **bez otpora kod disanja** te se lako može prilagoditi različitim radnim uvjetima. Zahvaljujući plosnatoj konstrukciji idealno za uska radna područja. Razina napunjenosti baterije i dovod zraka do dijela za glavu neprestano se nazire elektroničkim putem. Kod nepravilnosti javlja se akustičko i optičko upozorenje. Jednostavno rukovanje i održavanje.

Upotreba:

Za zaštitu od prašina, dimova i aerosola na bazi vode i ulja koji su štetni za zdravlje i pogoduju stvaranju raka, u koncentraciji do 10 puta većoj od granične vrijednosti. Zaštita od plinova i para s vrelištem od >65 °C i koncentracijama do 0,5 vol. %.

Dio isporuke:

- **Jupiter™ jedinica s ventilom i udobnim remenom koji se može dekontaminirati.**
- **Indikator strujanja zraka i jedinica za kalibriranje.**
- **A2P par kombiniranih filtara za organske plinove i pare te čestice.**
- **Par predfiltara.**
- **Crijevo za zrak podesive duljine BT30.**
- **NiMH baterija s kapacitetom rada od oko 8 sati i punjačem.**

Napomena:

Jupiter™ komplet zaštite za disanje s respiratorom isporučuje se **bez nastavka za glavu.**
Oznaka proizvođača: JPRTU1

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	JPRTU1
Serija	Jupiter
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Nikal - metal hidrid
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Ventilacijska jedinica ventilacijske zaštite za disanje

Pribor

Jednokratna lagana kapa Boja WHITE	097282 WHITE
Par filtara za čestice s poklopcem za filter Filtar P	097292 P
Set predfiltara 120-dijelni Filtar VF	097290 VF
Dio kacige za glavu siva Oznaka proizvođača	097288
Jednokratna lagana kapa Boja GREY	097282 GREY
Pribor za zaštitu dišnih puteva Jupiter™ Tip COVER	097197 COVER
Pribor za zaštitu dišnih puteva Jupiter™ Tip TUBE	097197 TUBE