

**Garant****Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 23****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613610 23
GTIN	4062406220617
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **HT-Drive** profilom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Napomena:**

**HT-Drive** – posebno prilagođeni profil.

**Prednost:**

- **Prihvat vijaka sa strane. – Vijci ostaju očuvani. – Vijek trajanja vijka se produžava.**
- **Veće dosjedne površine između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

**Tehnički opis**

Vrsta proizvoda	Ključ za vijke
-----------------	----------------

**Pribor**

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613600 20
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613600 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613600 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613600 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613600 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613600 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 32 mm	613600 32
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613600 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613600 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 34 mm	613600 34
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613600 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613500 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613600 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613600 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613500 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613600 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm	613500 30
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613600 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613600 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613600 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm	613600 30
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm	613600 27
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613600 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613600 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613600 6