

## PRYOR

Garnitura žigova sa slovima, 27 dijelova Normalni natpis A – Z, &, visina natpisa: 6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085430 6
GTIN	5022044003408
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboľšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

**Visokoučinkoviti precizni žig**, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

**Normalni natpis**; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

#### Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

#### Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

### Tehnički opis

Visina natpisa	6 mm
Debljina drška	9,5

ukupna duljina	70 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

## Pribor

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/E mm	085431 6/E
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/F mm	085431 6/F
Držać za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/Y mm	085431 6/Y
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/R mm	085431 6/R
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/T mm	085431 6/T
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/K mm	085431 6/K
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/M mm	085431 6/M
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/U mm	085431 6/U
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/V mm	085431 6/V
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/I mm	085431 6/I
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/J mm	085431 6/J
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/S mm	085431 6/S
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/O mm

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/A mm

085431 6/A

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/X mm

085431 6/X

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/& mm

085431 6/&

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/N mm

085431 6/N

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/H mm

085431 6/H

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/L mm

085431 6/L

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/D mm

085431 6/D

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/Z mm

085431 6/Z

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/B mm

085431 6/B

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/Q mm

085431 6/Q

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/G mm

085431 6/G

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/P mm

085431 6/P

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z  
visina / oznaka 6/C mm

085431 6/C