

**FLEX****Stroj za satiniranje TRINOX FLEX, tip: BSE14-3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:****Snažan stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantnom elektronikom.**

- Prethodni odabir broja okretanja i održavanje konstantnog broja okretaja s pomoću tahogeneratora.
- Polako pokretanje, zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.
- Elektronička jedinica lijevana je u jednom komadu, na taj način ne dolazi do oštećenja zbog prašine.

**Upotreba:**

Za satiniranje, poliranje, čišćenje, ravnanje, uklanjanje hrđe i tokarenje.

**Dio isporuke:**

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 dodatak za satiniranje BS100.

Oznaka proizvođača: BSE 14-3 100

Prihvata snaga: 1400 W

Raspon broja okretaja: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Prihvata za alat: 19

Duljina alata za poliranje: 100 mm

maksimalni Ø alata za poliranje: 125 mm

**Tehnički opis**

Prihvata za alat	19
------------------	----

Oznaka proizvođača	BSE 14-3 100
Raspon broja okretaja	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	0 m/s <sup>2</sup>
Duljina alata za poliranje	100 mm
Prihvat snaga	1400 W
maksimalni Ø alata za poliranje	125 mm
Težina	2,9 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje

## Pribor

Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 180	568538 180
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 120	568538 120
Prihvatni valjak Ø 100 × 100 mm tip AIR	568577 AIR
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 280	568535 280
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm Usporedba granulacije 280	568558 280
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 80	568535 80
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm Usporedba granulacije 180	568558 180
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 240	568538 240
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 120	568532 120
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 40	568532 40
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 280	568538 280
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 600	568538 600
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 80	568532 80
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm Usporedba granulacije 100	568558 100
Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 120	568535 120

Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm granulacija 60

568532 60