

PRYOR

Garnitura žigova sa slovima, 27 dijelova Normalni natpis A – Z, &, visina natpisa: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085430 8
GTIN	5022044005174
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

Debljina drška	12,7
Visina natpisa	8 mm

ukupna duljina	89 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Držac za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/L mm	085431 8/L
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/M mm	085431 8/M
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/H mm	085431 8/H
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/Q mm	085431 8/Q
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/T mm	085431 8/T
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/K mm	085431 8/K
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/Y mm	085431 8/Y
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/W mm	085431 8/W
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/G mm	085431 8/G
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/& mm	085431 8/&
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/A mm	085431 8/A
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/P mm	085431 8/P
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/O mm

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/B mm

085431 8/B

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/C mm

085431 8/C

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/E mm

085431 8/E

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/N mm

085431 8/N

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/Z mm

085431 8/Z

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/U mm

085431 8/U

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/I mm

085431 8/I

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/F mm

085431 8/F

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/J mm

085431 8/J

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/R mm

085431 8/R

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/X mm

085431 8/X

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/D mm

085431 8/D

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z
visina / oznaka 8/V mm

085431 8/V