



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 12-dijelni, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637668 6
GTIN	4062406230791
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M16.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 9 kom. br. 642220 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 produžetka: po 1 kom. br. 641020 vel. 130; 255

1 račna: art. br. 640190

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 62 mm

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-24 mm

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Dimenzije širine ključa	metrički
Profil progona	6-kutni nasadni ključ

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	10-24 mm
Broj dijelova	12
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	407 mm
širina	227 mm
Visina	62 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642220 24
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642220 18
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642220 13
Umetak od tvrde pjene za asortiman 637668	630324 637668
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642220 10
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641020 255
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640190 1/2
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642220 21
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642220 22
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642220 19
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642220 16
Sistemska kutija tip 4	630323 4
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641020 130
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642220 17