

PRYOR

Garnitura žigova sa slovima, 27 dijelova Normalni natpis A – Z, &, visina natpisa: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085430 10
GTIN	5022044005181
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

Visina natpisa	10 mm
ukupna duljina	89 mm

Debljina drška	14,3
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/T mm	085431 10/T
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/V mm	085431 10/V
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/L mm	085431 10/L
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/S mm	085431 10/S
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/R mm	085431 10/R
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/Z mm	085431 10/Z
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/U mm	085431 10/U
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/I mm	085431 10/I
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/B mm	085431 10/B
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/W mm	085431 10/W
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/N mm	085431 10/N
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/X mm	085431 10/X
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/G mm	085431 10/G
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/F mm	085431 10/F

Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/J mm	085431 10/J
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/O mm	085431 10/O
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/P mm	085431 10/P
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/E mm	085431 10/E
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/D mm	085431 10/D
Držac za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/H mm	085431 10/H
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/A mm	085431 10/A
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/Y mm	085431 10/Y
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/M mm	085431 10/M
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/C mm	085431 10/C
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/& mm	085431 10/&
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/Q mm	085431 10/Q
Udarni žigovi SLOVO, pojedinačninormalan font A – Z visina / oznaka 10/K mm	085431 10/K