



Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 13-dijelni, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630068 6
GTIN	4062406230173
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123; **Ulošci za nasadni ključ** prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 9 kom. br. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Produžeci: 2 kom. br. 632420 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632090 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Materijal: Krom-vanadij čelik

Visina: 47 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ

Broj dijelova	13
Izlazni Četverokut	1/4 col
Materijal	Krom-vanadij čelik
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	149 mm
Visina	47 mm
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632420 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631020 8
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631020 5,5
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633520 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631020 5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631020 13
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631020 7
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632090 1/4
Umetak od tvrde pjene za asortiman 630068	630324 630068
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631020 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631020 11
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632420 50
Sistemska kutija tip 2	630323 2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631020 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631020 4