



Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 29-dijelni, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630368 6
GTIN	4062406230203
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123; **Ulošci za nasadni ključ** prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8

i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Za Phillips vijke s navojem M2– M6 i za vijke s prorezom s navojem M2,5 – M5.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 12 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 4 kom. br. 631720 vel. 3; 4; 5; 6

Nastavci, C 6,3, za Phillips: 3 kom. slično br. 675200 vel. 1; 2; 3

Nastavci, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. slično br. 675250 vel. 4; 5,5; 8

Držač bitova: 1 kom. br. 676800 vel. 4/4

Poprečna ručica: 1 kom. slično br. 633029

Ručica: 1 kom br. 632840 vel. 150

Produžeci: 1 kom. 75mm

1 kom. br. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632090 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Broj dijelova	29
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	149 mm
Visina	47 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Ravni bit 1/4 cola C 6,3 širina oštrice 5,5 mm	675250 5,5
Ravni bit 1/4 cola C 6,3 širina oštrice 8 mm	675250 8
Adapter tip 4/4	676800 4/4
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632420 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631020 11
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675200 3/25
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631020 10
Ravni bit 1/4 cola C 6,3 širina oštrice 4 mm	675250 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631020 8
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 150	632840 150
Umetak od tvrde pjene za asortiman 630368	630324 630368

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631020 13
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 5 mm	631720 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 4 mm	631720 4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632090 1/4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 6 mm	631720 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631020 12
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631020 5
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633520 1/4
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675200 2/25
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631020 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631020 6
Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675200 1/25
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 3 mm	631720 3
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631020 7
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631020 9
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Sistemska kutija tip 2	630323 2