



Asortiman nasadnih ključeva s dugim nastavcima 1/4 cola, četverokutni 35-dijelni, Tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630308 6
GTIN	4062406230890
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8
i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni dugi: 12 kom. br. 631415 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Šesterokutni nasadni ključevi: 12 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: Šest kom. br. 631720 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Poprečna ručica: 1 kom. slično br. 633029

Ručica: 1 kom br. 632840 vel. 150

Produžetak: Jedan kom. br. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632090 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 47 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 2,5-8 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Broj dijelova	35
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	6-kutni odvijač
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	2,5-8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	357 mm
širina	174 mm
Visina	47 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 6 mm	631720 6
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 6 mm	631415 6
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 10 mm	631020 10
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 5 mm	631415 5
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 7 mm	631020 7
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 9 mm	631020 9
Poprečna ručica, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Ručica za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 150	632840 150
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 13 mm	631020 13
Sistemska kutija Tip 3	630323 3
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 5 mm	631020 5

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 5 mm	631720 5
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 10 mm	631415 10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 4 mm	631720 4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem Tip 1/4	632090 1/4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 8 mm	631720 8
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 5,5 mm	631415 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 13 mm	631415 13
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 11 mm	631415 11
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 11 mm	631020 11
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 3 mm	631720 3
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 7 mm	631415 7
Uložak od tvrde pjene za asortiman 630308	630324 630308
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 12 mm	631020 12
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 12 mm	631415 12
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 5,5 mm	631020 5,5
Kardanski zglob, 1/4 cola Tip 1/4	633520 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 4 mm	631020 4
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 8 mm	631020 8
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632420 150
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 9 mm	631415 9
6-kutni nastavci 1/4 cola Širina ključa 6 mm	631020 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratko Imbus 2,5 mm	631720 2,5
6-kutni nastavci 1/4 cola dugačko Širina ključa 8 mm	631415 8