


Garant
HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-E 40 kratko, za veličinu ER čahura: 11M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305518 11M
GTIN	4062406243463
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309432.

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2μm.**

Stezni raspon: 1 - 7 mm
 Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm
 Vanjski Ø D: 16 mm
 Rezervna ER matica br. 309618: 11M

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
za ER stezna kliješta	11
Vanjski Ø D	16 mm
Stezni raspon	1 - 7 mm
Rezervna ER matica br. 309618	11M
Stezni Ø D ₁	1-7 mm
Prihvat	HSK-E 40 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER mono matica mini za HiRunER mini stezne glave za ER 11M	309618 11M
HiRunER ključ s kugličnim ležajem tip 11M	309757 11M
	309758 11M

HiRunER ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip
11M
