

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Stezna glava za čahure, izuzetno tanka, s unutarnjim hlađenjem, HSK-E 40 A = 75, Stezni raspon: 1-6mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Razred artikla	34F

## Opis

### Izvedba:

- HSK dosjedne površine obrađene.
- Drške tvrdo zavijčane.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

### Prednost:

Veliko područje rada i optimizirana kontura za smanjene vibracije. Hlađenje pomoću stezne čahure alatom ili duž drške.

Izrazito tanka konstrukcija omogućuje obradu i na teško dostupnim komponentama, npr. za konstrukciju alata i kalupa.

### Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

### Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s poprečnom drškom.

### Dodatni pribor:

**ALBRECHT stezne čahure br. art. 309572 i 309573.**

Nasadni ključ br. 309890, **GARANT stezne čahure br. 309563.**

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	44 mm
-------------	-------

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Stezni raspon	1 - 6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	35 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 75
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 4 mm	309572 4
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 3 mm	309573 3
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 5 mm	309572 5
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 3 mm	309572 3
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 5 mm	309573 5
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 2 mm	309572 2
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 1 mm	309573 1

Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 4 mm	309573 4
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 1 mm	309572 1
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 6 mm	309573 6
Stezna čahura, izrazito uskazabrtvljena nazivni stezni Ø d 2 mm	309573 2
Stezna čahura, izrazito uskaUnutarnje hlađenje nazivni stezni Ø d 6 mm	309572 6