



## Komplet 6-kutnih L odvijača 90° – 100°, dugačkih, s kuglastom glavom i kratkim krakom prevučen prahom, broj odvijača: 9



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 627387 9      |
| GTIN           | 7610733283132 |
| Razred artikla | 63D           |

### Opis

#### Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

#### Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).

**90° za uvođenje:** Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.

**100° za rad:** Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

#### Materijal:

Površina poniklana, kromirana i **praškasto lakirana** radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow“.

#### Dio isporuke:

po 1 kutni odvijač br. 627382: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Pohrana u: Plastični držač

### Tehnički opis

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Broj odvijača  | 9                                |
| Pakiranje      | Plastični držač                  |
| Materijal      | PB Swiss Tools-specijalna legura |
| Profil progona | 6-kutni odvijač                  |
| Površina       | prevučen prahom                  |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Kuglasta glava na dugačkom kraku | da       |
| kut od 100 stupnjeva             | da       |
| kraći krak                       | da       |
| Dugačka izvedba                  | da       |
| Vrsta proizvoda                  | Odvijači |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 6 mm   | 627382 6   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 4 mm   | 627382 4   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 8 mm   | 627382 8   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 5 mm   | 627382 5   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 2,5 mm | 627382 2,5 |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 2 mm   | 627382 2   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 3 mm   | 627382 3   |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 1,5 mm | 627382 1,5 |
| 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakomprevučen prahom broj odvijača 10 mm  | 627382 10  |