

Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s kontaktnom kuglicom za mjerenje, mjesto područje: 0-20Fmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.**

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440 i adapter sučelja br. 498954 vel. A5.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 20 mm
Preciznost ponavljanja	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Duljina mjernog kontakta gore Hb	24 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf	2,5 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	80 mm

Granica odstupanja	0,03 mm
Broj sadržanih baterija	2
HM senzorska kugla Ø	1,5 mm
Snaga mjerenja	1,1 - 1,6 N
minimalni Ø rupe	9 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	Bluetooth sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------

Adapter sučelja tip A2	498954 A2
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabel tip D2	497440 D2
Priključni kabel tip D1	497440 D1