



Garnitura nastavaka s aktivacijskim alatom Turbo 19-dijelni, broj dijelova: 19



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676205 19
GTIN	4013288214614
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača **za ručnu i strojnu upotrebu**. Drška odvijača **Kraftform** s brzoizmjenjivim prihvatom za bitove 1/4 cola, C 6,3 i E 6,3.

Planetarnim prijenosom integriranim u ručicu, moguć je odabir između **četiri brzine zatezanja pritiskom gumba**. Preporučuje se isključiti prije preciznog podešavanja te konačnog zatezanja ili otpuštanja vijka uz veliki moment sile (do 14 Nm). Čvrsta drška s **Rapidaptor prihvatnikom za nastavke** od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Isporuka u stabilnoj preklopnoj torbi od tkanine s patentnim zatvaračem.

Prednost:

- **Snažno uvijanje i jednostavno fino podešavanje.**
- **Učverostručje čisto mehanički (bez baterije) brzinu odvijača.**

Sadržaj:

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 674200 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bitovi, dužina 89 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. br. 674244 vel. 3; 4; 5; 6

Nastavci, dužina 89 mm, E 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 674250 vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bitovi, dužine 89 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Drška odvijača: Jedan kom. br. 676390

Tehnički opis

Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Oznaka proizvođača	Kraftform Kompakt Turbo 1
Aktivacijski alat	Držać odvijača
Aktivacijski alat	Račna 1/4 cola
Aktivacijski alat	1 čegrtaljka s nastavkom 1/4 cola
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 2/89 mm	674220 2/89
Drška odvijača Kraftform Turbo za nastavke 1/4 cola C 6,3 i E 6,3s brzoizmjenjivom glavom Šesterokutni prihvat 6,3	676390 6,3
Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 3/89 mm	674220 3/89
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 4 mm	674244 4
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 3/89 mm	674200 3/89
Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 Torx® profil / cijela duljina TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 3 mm	674244 3
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 2/89 mm	674200 2/89
Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 Torx® profil / cijela duljina TX15/89 mm	674250 TX15/89
Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 1/89 mm	674220 1/89

Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 5 mm	674244 5
Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 6-kut 6 mm	674244 6
Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 Torx® profil / cijela duljina TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 Torx® profil / cijela duljina TX30/89 mm	674250 TX30/89
Phillips bit 1/4 cola E 6,3 veličina / ukupna duljina 1/89 mm	674200 1/89
Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 Torx® profil / cijela duljina TX10/89 mm	674250 TX10/89