

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, mjerno područje: 30-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	438965 30-50
GTIN	2050002040953
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

#### Dodatni pribor:

Adapter br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440; adapter br. 498954 vel. A5.

### Tehnički opis

Snaga mjerenja	1,1 - 1,6 N
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	85 mm
HM senzorska kugla Ø	1 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
maksimalna dubina utora	7 mm
minimalna širina utora	1,2 mm

Mjerno područje	30 - 50 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Broj sadržanih baterija	2
Preciznost ponavljanja	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

## Usluge

DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S

## Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
---	--------

Priključni kabel tip D1	497440 D1
Adapter sučelja tip A2	498954 A2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Priključni kabel tip D2	497440 D2
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2