

Garant

Niske cipele, antracit / crna Zaštitna cipela comfort ESD, S2 W2, EU veličina cipela: 43



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092063 43
GTIN	4062406280819
Razred artikla	01S

Opis

Izvedba:

GARANT zaštitna cipela comfort povezuje najveću moguću udobnost pri nošenju s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany“ jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine sare (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i način izrade gnječenjem omogućuju „pravi“ sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenu i leđima te time znatno pridonose dugotrajnom očuvanju zdravlja.

- **Gornjište od laganih, ali otpornih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.**
- **Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.**
- **Vanjski potplat GARANT comfort TPU**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Niska cipela s konstrukcijom cipela bez šavova. Jezik protiv prašine. Zaštita od probijanja vode.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

- **GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekan), 092865 (srednje tvrd), 092866 (tvrd).**
- **Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.**
- **Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.**

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S2

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

Tehnički opis

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće	43
Osobina	Vario® ublažavanje
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Spol	uniseks
Razred zaštite	S2
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna polucipela

Pribor

Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, SOFT EU veličina cipela 43

092864 43

Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, HARD EU veličina cipela 43

092866 43

Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, MEDIUM EU veličina cipela 43

092865 43