

Garant**Niske cipele, antracit / crne Zaštitne cipele comfort ESD, S3 W1, EU veličina cipela: 45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092070 45
GTIN	4062406280963
Razred artikla	01S

Opis**Izvedba:**

GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany“ jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni“ sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.

- **Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.**
- **Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.**
- **Vanjski potplat GARANT comfort TPU.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Niske cipele s konstrukcijom bez šavova i tekstilnom zaštitom od prodiranja. Jezik protiv prašine. Zaštita od prodiranja vode.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

- **GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).**
- **Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.**
- **Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.**

Široka izvedba W2 pod br. 092071.

Tehnički opis

Zaštita od probijanja	Tekstil
Razred zaštite	S3
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Spol	uniseks
Osobina	Vario® ublažavanje
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
EU veličina obuće	45
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela

Pribor

Ulošci za cipele, antracitUdobni uložak za stopalo, SOFT EU veličina cipela 45	092864 45
Ulošci za cipele, antracitUdobni uložak za stopalo, MEDIUM EU veličina cipela 45	092865 45
Ulošci za cipele, antracitUdobni uložak za stopalo, HARD EU veličina cipela 45	092866 45