

**Brusilica Akumulator, tip: M12FDGS422****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

FUEL™ aku ravna brusilica (ukupna dužina 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-stupanjsko namještenje brzine.

Dio isporuke:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah komplet akumulatora, C12 C punjač, po 1 × stezna čahura 6 mm i 8 mm, torba za alat.

Napomena:

Odgovarajuću brusni disk (CER) naći ćete od br. 554012, diskovi za čišćenje pod br. 554050; 554051; 554054 i 554055.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M12FDGS-422B
Broj sadržanih baterija	2
Težina	1 kg
maksimalni Ø steznih kliješta	6 - 8 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Kapacitet baterije	4 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon broja okretaja	0 - 21000 min ⁻¹

Napon baterije	12 V
maksimalni Ø diska	50 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 100	554043 100
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 100	554042 100
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 280	554043 280
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu MED	554054 MED
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 180	554043 180
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu FINE	554055 FINE
Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm Četka Ø D1×širina vrha L1 30X6 mm	574350 30X6
Disk za grubo čišćenje (SiC) izvedba u filcu CRS	554051 CRS
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 280	554042 280
Disk za grubo čišćenje (SiC) izvedba u filcu CRS	554050 CRS
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12
Filc diskovi za završne radove Usporedba granulacije 180	554042 180
Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu FINE	554054 FINE
Disk za grubo čišćenje (A) izvedba u filcu MED	554055 MED
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC

073840 M1218FC

Okrugla četka s drškom Čelična žica 0,30 mm Četka Ø
D1×širina vrha L1 30X6 mm

574000 30X6