



## Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi zakretni pod kutom od 15°, broj ključeva: 10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614915 10
GTIN	3662424068416
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

#### Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614905: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Pohrana u: Plastični držač

### Tehnički opis

Širina ključa	8 mm
Širina ključa	19 mm
Širina ključa	10 mm

Širina ključa	11 mm
Širina ključa	12 mm
Širina ključa	13 mm
Širina ključa	14 mm
Širina ključa	16 mm
Širina ključa	17 mm
Širina ključa	18 mm
Broj ključeva	10
Položaj ključa	15 stupanj
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Pakiranje	Plastični držač
Dimenzije širine ključa	metrički
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 16 mm	614905 16
Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm	614905 10
Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 11 mm	614905 11
Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 17 mm	614905 17
	614905 8

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 8 mm

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 14 mm

614905 14

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm

614905 19

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 18 mm

614905 18

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm

614905 13

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 12 mm

614905 12