



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 21-dijelni, Tip: 6



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 638166 6 |
| GTIN | 4018754260836 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarjni / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M20 i svjećice.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 15 kom. br. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadni ključevi za svjećice: Jedan kom. br. 642450 vel. 16

Poprečna ručka: 1 kom. br. 641300

Produžeci: 2 kom. br. 641000 vel. 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600

Čegrtaljka: 1 kom. br. 640100

Pohrana u: ABS plastična kutija

Visina: 64 mm

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-30 mm

Tehnički opis

| | |
|---|----------|
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-30 mm |
|---|----------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Broj dijelova | 21 |
| Pakiranje | ABS plastična kutija |
| Duljina | 454 mm |
| širina | 253 mm |
| Visina | 64 mm |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| 12-kutni nastavci za svjećice, 1/2 cola Širina ključa 16 mm | 642450 16 |
| Kardanski zglob, 1/2 cola Tip 1/2 | 641620 1/2 |
| Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem Tip 1/2 | 640190 1/2 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm | 641020 130 |
| 12-kutni nastavci za svjećice, 1/2 cola Širina ključa 20,8 mm | 642450 20,8 |
| Poprečna ručica, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm | 641320 295 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm | 641020 255 |