



## Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 31



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	953831 31
GTIN	2050002042018
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953831: 1 kom.

STAHLWILLE Račna, 1/2 cola br. 640100 vel. 1/2: 1 kom.

STAHLWILLE Produžetak, 1/2 cola br. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 kom.

STAHLWILLE Nasadni ključ s T ručicom, 1/2 cola br. 641300 vel. 300: 1 kom.

STAHLWILLE Kardanski zglob, 1/2 cola br. 641600 vel. 1/2: 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 12-kutnih nastavaka, 1/2 cola br. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 6-kutnih odvijača, 1/2 cola br. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

### Tehnički opis

Dubina u G	20
širina	250 mm
Dubina	500 mm
Težina	4,142 kg
Širina u G	10

Broj alata	31
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×20
Izlazni Četverokut	1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 8 mm	642100 8
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642100 10
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642100 18
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 300 mm	641300 300
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643200 10
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641600 1/2
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642100 24
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643200 12
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642100 30
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953831	952001 953831
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643200 4
Račna dvosmjerna, 1/2 cola tip 1/2	640100 1/2
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 12 mm	642100 12
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm	642100 15
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642100 27
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641000 255
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643200 5
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642100 19

12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642100 13
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642100 17
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641000 75
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642100 21
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm	642100 14
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 7 mm	643200 7
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642100 22
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642100 16
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641000 130
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643200 6
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 11 mm	642100 11
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 32 mm	642100 32
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643200 14
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643200 8