

Garnitura električarskih odvijača, potpuno izolirani, broj alata: 12**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954586 12
GTIN	2050002042001
Razred artikla	91A

Opis**Dio isporuke:**

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954586: 1 kom.

WERA ravni odvijač br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kom.

Ispitivač napona br. 665050 vel. 3: 1 kom.

Odvijač WERA za Phillips br. 668600 vel. 1; 2: po 1 kom.

GARANT kombinirana potpuno izolirana kliješta br. 701710 vel. 180: 1 kom.

GARANT potpuno izolirana telefonska kliješta, ravna br. 713310 vel. 200: 1 kom.

GARANT potpuno izolirana kliješta za rezanje br. 725310 vel. 160: 1 kom.

Nož za skidanje izolacije br. 728010 vel. 8 – 28: 1 kom.

GARANT kliješta za skidanje izolacije br. 728613 vel. 6: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Dubina u G	20
širina	300 mm
Broj alata	12
Širina u G	12
Izvedba	s asortimanom alata
Težina	1,622 kg

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	12×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	725310 160
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663100 5,5
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2	668600 2
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663100 2,5
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 200 mm	713310 200
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Jednopolni ispitivač faze širina oštrice 3 mm	665050 3
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1	668600 1
Kombinirana kliješta od vanadija, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 180 mm	701710 180
Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø 8-28 mm	728010 8-28
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663100 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954586	952001 954586
Kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 6 mm ²	728613 6