




## Garnitura nasadnih ključeva 3/8 cola, broj alata: 37



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	953748 37
GTIN	2050002043015
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene br. 952001 vel. 953748: 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 12-kutnih nastavaka, 3/8 cola br. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 6-kutnih odvijača, 3/8 cola br. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola br. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola br. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX25; TX27; TX30; TX40: po 1 kom.

STAHLWILLE podesiva račna, 3/8 cola br. 635000 vel. 3/8: 1 kom.

STAHLWILLE Produžetak br. 635400 vel. 75; 240: po 1 kom.

STAHLWILLE Utični ključ s T ručicom br. 635700 vel. 165: 1 kom.

STAHLWILLE Kardanski zglob br. 636200 vel. 3/8: 1 kom.

### Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina u G	8
Dubina	500 mm

Težina	1,962 kg
širina	200 mm
Broj alata	37
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Izlazni Četverokut	3/8 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX15	637560 TX15
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX20	637560 TX20
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 16 mm	637000 16
Račna dvosmjerna, 3/8 cola tip 3/8	635000 3/8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 6 mm	637600 6
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 13 mm	637000 13
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX10	637560 TX10
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 11 mm	637000 11
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 7 mm	637600 7
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 19 mm	637000 19
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 5 mm	637600 5
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 15 mm	637000 15
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E14	637450 E14

12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 17 mm	637000 17
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E12	637450 E12
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E7	637450 E7
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 18 mm	637000 18
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX40	637560 TX40
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 9 mm	637000 9
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636200 3/8
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E8	637450 E8
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 8 mm	637000 8
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX27	637560 TX27
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E5	637450 E5
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 12 mm	637000 12
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX30	637560 TX30
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 14 mm	637000 14
12-kutni nastavci, 3/8 cola širina ključa 10 mm	637000 10
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX9	637560 TX9
Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki Torx® profil TX25	637560 TX25
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm	635700 165
Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E10	637450 E10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola širina ključa 4 mm	637600 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953748	952001 953748

Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® Torx® profil E6	637450 E6
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 10 mm	637600 10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 8 mm	637600 8