



Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 31



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 953749 31 |
| GTIN | 2050002043022 |
| Razred artikla | 91A |

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953749: 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 12-kutnih nastavaka, 1/2 cola br. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.

STAHLWILLE Garnitura 6-kutnih odvijača, 1/2 cola br. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

STAHLWILLE Račna, 1/2 cola br. 640100 vel. 1/2: 1 kom.

STAHLWILLE Produžetak Br. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 kom.

STAHLWILLE nasadni ključ s T ručicom br. 641300 vel. 300: 1 kom.

STAHLWILLE Kardanski zglob br. 641600 vel. 1/2: 1 kom.

Tehnički opis

| | |
|------------|----------|
| Dubina | 500 mm |
| Širina u G | 8 |
| Težina | 4,114 kg |
| Broj alata | 31 |
| Dubina u G | 20 |
| širina | 200 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Izvedba | s nasadnim ključem |
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8x20 |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| najmanja prikladna visina prednje strane ladice | 100 mm |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |

Pribor

| | |
|--|------------|
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 32 mm | 642100 32 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm | 641000 130 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm | 643200 5 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 12 mm | 642100 12 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm | 642100 27 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm | 643200 14 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm | 642100 16 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm | 642100 22 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm | 642100 14 |
| Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2 | 641600 1/2 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm | 641000 255 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 8 mm | 642100 8 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm | 642100 13 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm | 642100 24 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm | 642100 15 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm | 642100 17 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm | 643200 10 |
| Račna dvosmjerna, 1/2 cola tip 1/2 | 640100 1/2 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm | 643200 6 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm | 642100 10 |

| | |
|---|---------------|
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm | 642100 21 |
| Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953749 | 952001 953749 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm | 643200 12 |
| T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 300 mm | 641300 300 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm | 642100 19 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm | 643200 8 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 11 mm | 642100 11 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm | 641000 75 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 7 mm | 643200 7 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm | 642100 18 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm | 643200 4 |
| 12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm | 642100 30 |