




Garnitura alata za rezanje navoja 3-dijelna, za metrički navoj: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Čvrsta limena kutija s ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad alata smješten je u odgovarajući držač i lako je dostupan. Prilikom otvaranja ureznici se automatski postavljaju u vertikalni položaj. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Sadržaj:

po 1 3-dijelna garnitura ureznika br. 130250: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 narezница br. 140330: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralno svrdlo br. 114030: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 podesivi alat za ureznike br. 148410: Vel. 1; 2

1 držač alata s računom br. 148700: Vel. 85

po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 šablona za navoje br. 477000: Vel. M/W

1 odvijač br. 664300: Vel. 3×60

Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Visina	55 mm

Duljina	416 mm
širina	221 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

Pribor

Nareznica6g M M8	140330 M8
Garnitura ručnih ureznika M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114030 8
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Nareznica6g M M4	140330 M4
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
Garnitura ručnih ureznika M M6	130200 M6
Nareznica6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114030 10,2
Nareznica6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114030 8,5
Nareznica6g M M5	140330 M5
Garnitura ručnih ureznika M M12	130150 M12
Nareznica6g M M6	140330 M6

Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Garnitura ručnih ureznika M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114030 2,5
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Držać ureznika s račnom ukupna duljina 85 mm	148700 85
Garnitura ručnih ureznika M M10	130200 M10
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X5 mm	149310 20X5
Garnitura ručnih ureznika M M3	130200 M3
Garnitura ručnih ureznika M M12	130200 M12
Nareznica6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
Držać ureznika, podesiv tip 1	148410 1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114030 6,8
Limena kutija prazna, za garnituru alata za izradu navoja za metrički navoj M3-12	145610 M3-12