

Garant
Garnitura alata za rezanje navoja s ureznicima, za metrički navoj: M3-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Čvrsta limena kutija s ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad alata smješten je u odgovarajući držač i lako je dostupan. Prilikom otvaranja ureznici se automatski postavljaju u vertikalni položaj. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Sadržaj:

po 3 ureznika br. 131450: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 po 1 narezница br. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
 po 1 spiralno svrdlo br. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
 po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 1; 2
 1 držač alata s računom br. 148700: Vel. 85
 po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
 1 šablona za navoje br. 477000: Vel. M/W
 1 odvijač br. 664300: Vel. 3×60

Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Duljina	420 mm

Visina	55 mm
širina	223 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

Pribor

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Nareznica6g M M8	140300 M8
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Strojni ureznikkratki M M10	131450 M10
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114150 10,2
Nareznica6g M M5	140300 M5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114150 4,2
Nareznica6g M M12	140300 M12
Nareznica6g M M3	140300 M3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Nareznica6g M M6	140300 M6
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
Držać ureznika s računom ukupna duljina 85 mm	148700 85
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Strojni ureznikkratki M M5	131450 M5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X5 mm	149310 20X5
Nareznica6g M M4	140300 M4
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114150 3,3
Strojni ureznikkratki M M4	131450 M4

Strojni ureznik kratki M M12	131450 M12
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114150 6,8
Nareznica 6g M M10	140300 M10
Držac nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držac ureznika, podesiv tip 1	148410 1
Strojni ureznik kratki M M8	131450 M8
Držac nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Strojni ureznik kratki M M6	131450 M6
Strojni ureznik kratki M M3	131450 M3
Limena kutija prazna, za garnituru alata za izradu navoja za metrički navoj M3-12	145605 M3-12