



Četverobridna turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 300mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 512201 300 |
| GTIN | 4009215190670 |
| Razred artikla | 56B |

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Turpija s gotovom utisnutom ergonomskom 2-komponentnom drškom te s rupom za vješanje i praktičnim kvačicama u boji (crvena, zelena, žuta) za pojedinačne oznake, na primjer veličine.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 Form D

Napomena:

Turpija bez drške dostupna pod br. 512200.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Duljina bez šarke | 300 mm |
| širina | 12 mm |
| Atribut imena proizvoda | rez 2 (srednje grubo) |
| Rez | 2 |
| Vrsta reza | polovično ravnanje |
| Oblik | D |
| Opis oblika | četverokutni, s polutupim vrhom |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Površine za turpijanje | 4 |
| uključujući dršku turpije | da |
| Standard | DIN 7261 |
| Vrsta proizvoda | Radionička turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Set kopči u boji 10-dijelni boja RED | 519605 RED |
| Set kopči u boji 10-dijelni boja YELLOW | 519605 YELLOW |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519600 120 |
| Set kopči u boji 10-dijelni boja GREEN | 519605 GREEN |